

Garant**eco držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261304 16/11
GTIN	4045197945198
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

GARANT eco sustav držača s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na rezne oštrice. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje se reducira na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojenih čestica i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i povećanu pouzdanost procesa. S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco sustavom držača br. 317900 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: SVJCR/L 1616X11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VC.. 1103..

Funkcionalna širina L₄: 20 mm

Duljina glave L₁: 34 mm

Ukupna duljina L: 81 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 269023 1

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	81 mm
Veličina drške	16 mm

Duljina glave L ₁	34 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 1616X11
Seriya	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8