



Višenamjenska plosnata turpija, s drškom, duljina bez drške: 100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	515000 100
GTIN	4009215169911
Razred artikla	56B

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. **Turpije koje nisu oble** imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.

Plosnate ručne turpije s trokutasto obrađenim zubima i širokim lomačem odvojenih čestica za malu silu obrade i velik volumen odrezivanja – nema zapunjavanja turpije – dobro odvođenje odvojenih čestica. **Plosnate strane s posebnim rezom, jedna plosnata strana s utorom lomača odvojenih čestica za najveće volumene odrezivanja. Stražnja strana s kontinuiranim rezom za posebno finu obradu površine. Turpije s ravnim vrhom.** Mala uni. turpija, čelična drška presvučena PVC-om.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Tehnički opis

Duljina bez šarke	100 mm
Presjek	10×4 mm
Vrsta proizvoda	Višenamjenska turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		

Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno

Pribor

Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40