

Garant

Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, niklana, SK 40 kratka, Ø stezanja D1: 10mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300120 10
GTIN	4045197945693
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:****GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S rupama rashladnih kanala koje se mogu zatvoriti.

Posebno niklano.

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	10 mm
Rezervni stezni vijak 309900	10
Vanjski Ø D	35 mm
Duljina izboja A-dimenzija	50 mm
Prihvat	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	s mogućnošću zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------