

**Garant**

**High-Performance držač za glodače glave antivibracijski, cilindrični, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 200, Ø trna d1: 16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301101 16
GTIN	4045197946058
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

- **Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.**
- **S rupom za RFID/Balluff čip.**
- **Povećana površina nalijeganja.**

**Prednost:**

SM jezgra posebno usklađena s prihvatom omogućuje optimalne rezultate obrade kod duljih slobodnih duljina alata.

- **Ušteda vremena zahvaljujući maksimalnim parametrima obrade.**
- **Miran rad i savršeni rezultati obrade površine.**
- **Ušteda troškova zbog duljeg vijeka trajanja alata.**
- **Zaštita vratila stroja od vibracija.**

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak za glodalo i nasadno glodalo.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835, specijalni ključ br. 309840. Pritezni vijci za glodala s provrtom br. 309860; 309861.

**Napomena:**

Kvaliteta balansiranja G 6,3 ovisno o maksimalno broju okretaja kod rada.  
Druge veličine dostupne na upit.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	38 mm
Duljina izboja A-dimenzija	200 mm

maksimalni broj okretaja $n_{\text{maks}}$	8000 min <sup>-1</sup>
Ø trna $d_1$	16 mm
Duljina klina glodalice $L_4$	17 mm
Stezni Ø $D_1$	16 mm
Prihvat	SK 40 A = 200
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža