

Garant**VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202825 16
GTIN	4045197948205
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

S **visoko učinkovitim prevlakom** za univerzalnu primjenu.**Tehnički opis**

Duljina rezne oštrice L_s	65 mm
Ø reza D_c	16 mm
Kut spirale	35 stupanj
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ukupna duljina L	150 mm
Ø drške D_s	16 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Broj zubi Z	4
Drška	DIN 6535 HB s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina skošenja pod 45°	0,18 mm
Oblik drške	HB
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,1×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	210 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno	70 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Zrak

prikladno samo u
posebnim uvjetima