

Garant**CNMM 160624, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160624 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SR
Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	2,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Rezni materijal	HM

Lomač odvojenih čestica	SR
Vrsta	HB7020
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje