

Garant**TNMG 160408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WSS
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7020
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje