

Garant**WNMG 060408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7020
Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	WSS
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje