

Garant**CNMG 120412 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	HM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	WSM
Posmak f	0,3 - 0,45 mm/okr
Vrsta	HB7020
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje