

Garant**DNMG 150608 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Lomač odvojenih čestica	WSM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7020
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Posmak f	0,3 - 0,45 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje