

Garant**CCMT 09T302 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7020
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	WSS
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,2 - 1 mm
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje