

**Karoserijska turpija 350×36×4,7 mm, ozubljenje: 1****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 519200 1      |
| GTIN           | 4007220016237 |
| Razred artikla | 53B           |

**Opis****Izvedba:**

Oštrice s obje strane, radijalno glodane iz punog komada; gornje strane **izvedene** konveksno – to **spriječava ogrebotine** koje bi napravio brid turpije na obratku. Poseban oblik oštrice i pozitivan kut rezanja jamči velik učinak turpijanja.

**Reže konveksno na obje strane.**

**Upotreba:**

Obrada lima svake vrste, posebice **kod proizvodnje automobila i karoserija** te kod **popravaka**. **S ovim turpijama za karoserije postiže se glatka površina koja se može farbati bez poliranja.**

**Tehnički opis**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Razmak oštrica cca | 2,9 mm                |
| Ozubljenje         | 1                     |
| Stupanj finoće     | grubo                 |
| Presjek            | 36×4,7 mm             |
| Ukupna duljina     | 350 mm                |
| Vrsta proizvoda    | Turpija za karoseriju |

**Pribor**

|  |               |
|--|---------------|
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 115X40 mm     | 576000 115X40 |
| Podesivi držač za karoserijske turpije 350 mm tip KFH350 | 519215 KFH350 |
| Četka za turpije duljina vrha L3×širina L1 80X20 mm      | 576000 80X20  |