

**Garant****DNMG 150408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 500 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Lomač odvojenih čestica	SS
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,8 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 500 m/min
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje