

Garant
DNMG 150408, Vrsta: HB7010-1


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 250868 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197949172 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DNMG 150408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
 Lomač odvojenih čestica: SG
 Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Glavna primjena | P |
| Fina/gruba obrada | Fina obrada |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 100 - 375 m/min |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano |
| Posmak f | 0,25 - 0,6 mm/okr |
| Vrsta | HB7010-1 |
| Lomač odvojenih čestica | SG |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| Dubina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Prevlaka | prevučena |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150408 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |