

Garant**DNMG 150408, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150408 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 300 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SG
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 300 m/min

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	HM
Dubina reza a _p	1,5 - 6 mm
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje