



Tračna brusilica GX, tip: 790132



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077610 790132
GTIN	4014586872063
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Modularno proširiva, učinkovita tračna brusilica za manje serije.

- **Uklonjiv zahvat za ivericu.**
- **Mogućnost priključenja vanjskog usisavanja.**

S odabirom između dvije brzine, optimalno za obradu čelika (1500 min^{-1}) odnosno metala (3000 min^{-1}).

Napomena:

Brusne trake vidi br. 558310 i br. 558453-56.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 1. brzina	1500 min^{-1}
Duljina trake	2000 mm
Oznaka proizvođača	GX 75 2H
Širina trake	75 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	3000 min^{-1}

Težina	75 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 60	558310 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558454 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558454 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 40	558310 40
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558456 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558453 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 120	558310 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558454 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558453 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558454 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558453 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558453 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 80	558310 80