

Garant
VHM vretenasto glodalo s više lomača odv. čestica TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	203107 20
GTIN	4045197954152
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s **neravnomjernim rasporedom oštrica i neravnomjernim usponom spirale**. Optimizirana otpornost na lom zahvaljujući supstratu ultra fine granulacije. **Lomač odvojenih čestica za kontrolirano lomljenje čestica.**

Napomena:

$h_{maks.}$: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.

$a_{e.maks.} = 0,05 \times D$ za TPC obradu.

Tolerancija nazivnog Ø: f8

Broj zubi Z: 7

Kut spirale: 40 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno i koso

Drška: DIN 6535 HB s h6

Kvaliteta centriranja s drškom: G 2,5 s HB

Broj zubi Z: 7

Duljina rezne oštrice L_s : 80 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s : 20 mm

Duljina skošenja pod 45°: 0,4 mm

Debljina steznog sredstva $h_{maks.}$ za TPC glodanje u INOX-u < 900 N/mm²: 0,088 mm

Tehnički opis

Ø reza D_c	20 mm
Kut spirale	40 stupanj
Duljina skošenja pod 45°	0,4 mm
Broj zubi Z	7

Tolerancija nazivnog \varnothing	f8
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Duljina rezne oštrice L_s	80 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Debljina steznog sredstva h_{maks} za TPC glodanje u INOX-u 900 N/mm^2	0,088 mm
\varnothing drške D_s	20 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Svojtvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	Nejednak
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik <math> < 500\text{ N/mm}^2</math>	prikladno	320 m/min	P
Čelik <math> < 750\text{ N/mm}^2</math>	prikladno	290 m/min	P
Čelik <math> < 900\text{ N/mm}^2</math>	prikladno	260 m/min	P
Čelik <math> < 1100\text{ N/mm}^2</math>	prikladno	200 m/min	P
INOX <math> < 900\text{ N/mm}^2</math>	prikladno	220 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		