



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380777 200
GTIN	2050001944405
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

Tehnički opis

Ø dijelaza centriranje	150 mm
Težina	13 kg
Dubina centriranja	4 mm
Visina	57 mm

Ø navoja	4xM8
Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm ²
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	20x6 mm
Tolerancija visina	0 / -1 mm
Ø kružnice	180 mm
Visina magnetskog polja	10 mm
Ø glave	200 mm
Podjela paralelnih polova	8+3 mm
Trošenje pločice s polovima	6 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava