



Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 250mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380777 250
GTIN	2050001944412
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

Kontinuirano podešavanje magnetske sile.

Upotreba:

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do velikih obradaka.

Napomena:

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

Tehnički opis

Trošenje pločice s polovima	6 mm
Tolerancija visina	0 / -1 mm
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	25×20 mm
Težina	20 kg

Ø dijelaza centriranje	200 mm
Ø navoja	4×M8
Ø glave	250 mm
Dubina centriranja	4 mm
Visina magnetskog polja	10 mm
Ø kružnice	232 mm
Nazivna snaga pridržavanja	150 N/cm ²
Visina	57 mm
Podjela paralelnih polova	12+3 mm
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava