




**Okrugla stez. glava s trajn. magnetom, paralelni raspored polova, Ø glave: 300mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	380776 300
GTIN	2050001943675
Razred artikla	33S

### Opis

**Izvedba:**

Snažan magnetski sustav s magnetima **Neodym** i malom visinom magnetskog polja.

**Kontinuirano podešavanje magnetske sile.**

**Upotreba:**

Za radove brušenja i tokarenja.

Za stezanje malih i tankih do srednje velikih obradaka.

**Napomena:**

Izrada središnjeg provrta „J“ moguće.

### Tehnički opis

Visina magnetskog polja	8 mm
Težina	31 kg
Ø glave	300 mm
Tolerancija visina	0 / -1 mm

Dubina centriranja	4 mm
Visina	62 mm
Ø navoja	4×M8
Ø kružnice	227 mm
moguće bušenje pomoću centrirajućeg svrdla J	300×5 mm
Podjela paralelnih polova	1,9 mm
Trošenje pločice s polovima	5 mm
Ø dijelaza centriranje	250 mm
Nazivna snaga pridržavanja	100 N/cm <sup>2</sup>
Vrsta proizvoda	Magnetna stezna glava