

STABILA **Digitalni uređaj za mjerenje nagiba TECH, tip: 1000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	467563 1000
GTIN	4005069191269
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Kompaktno i otporno kućište, mjerna površina od eloksiranog aluminija. Različite mogućnosti priključivanja putem T-utora, V-utora i Seltenerd magnetskog sustava. Osvijetljeni digitalni prikaz okreće se kod položaja prebacivanja. Integrirana funkcija upozoravanja sprječava pogreške u mjerenju. Blokada tipki, funkcija zadržavanja i funkcija referenci. Pametna dokumentacija za pojedinačna i trajna mjerenja. Serijsko sučelje za priključak na osobno računalo i sabirne sustave. Istovremena upotreba više uređaja u jednom sustavu. **Besplatan** softver STABILA ANALYTICS, dokumentacija preko jednostavnog softvera za procjenu bez potrebe programiranja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu. Litij-ionska baterija s mrežnim priključkom, 4 izmjenjiva adaptera prema normama određenih država, 2 podatkovna kabela, softver za procjenu.

Tehnički opis

Duljina	175 mm
Korak	0,01 stupanj
Mjerno područje	0 – 360 stupanj
Visina	70 mm

Tolerancija ravnine	0,07 mm
širina	32 mm
Granica odstupanja elektroničkog modula	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) stupanj
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	H2
Vrsta proizvoda	Mjerilo nagiba

Usluge

Kalibriranje Libela / elektronički uređaj za mjerenje nagiba Preciznost 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------