

Garnitura kontrolnih etalona za provrte u drvenoj kutiji Razred tolerancije 2, tip: 91



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	483810 91
GTIN	2050001046734
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Kontrolni zatici pregledno smješteni u drvenom sanduku s označenim rupama (od 1,5 mm Ø kontrolni zatici su dodatno označeni). Duljina kontrolnih zatika 40 mm do Ø 0,99 mm, iznad toga 70 mm.

Razred tolerancije 2: Ø zatika $\pm 0,002$ mm.

Upotreba:

Za radove na šablonama za rupe ili za proizvodnju alata i naprava, npr. za mjerenje tolerancije kod rupa, za kontrolu ležaja rupa, za kontrolu tolerancije razmaka između dvije rupe, za mjerenje zupčanika ili navoja te za kontrolu kutova i profila itd.

Područje nazivne mjere: 1 - 10 mm

nagib: 0,1 mm

Broj ispitnih zatika: 91

Tehnički opis

nagib	0,1 mm
Područje nazivne mjere	1 - 10 mm
Broj ispitnih zatika	91

Standard	DIN 2269
Razred tolerancije	2
Tvrdoća	60 ± 2 HRC
Materijal	Čelik za šablone
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S18
Vrsta proizvoda	Garnitura kontrolnih zatika

Usluge

Kalibriranje Kontrolni zatik sadržaj garniture 91	018381 91
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Kontrolni zatik sadržaj garniture 91	019680 91
DAkKS kalibriranje Kontrolni zatik sadržaj garniture 91	020890 91
Kalibriranje Kontrolni zatik sadržaj garniture 91	020880 91