



Udobne zaštitne naočale 5X1, zatamnjenje stakla: I/O



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	096700 I/O
GTIN	8033661828821
Razred artikla	04H

Opis

Izvedba:

Inovativne zaštitne naočale s **Floating Lens dizajnom** za optimalno prijanjanje bez pritiska. Ergonomski i dinamičan dizajn zahvaljujući **podesivoj duljini i nagibu naočalnih ručki**. Nosni jastučići podesive visine. **Podstavljeni završeci naočalnih ručki** zaslužni su za maksimalnu udobnost nošenja i potpunu stabilnost. S **reflektirajućim staklima** prikladnim za **sunčano vrijeme, bez jakog zatamnivanja** (naizmjenični radovi na otvorenom i u zatvorenom). **Prijenos: 55%**.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Inovativne zaštitne naočale s Floating Lens dizajnom.

- **Optimalna ergonomska udobnost bez pritisnih točaka.**
- **Podesivi stremen u duljinu i nagibu.**

Standard:

EN 166 EN 172

Tehnički opis

Oznaka stakla	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
UV-zaštita	UV400
Materijal stakla naočala	Polikarbonat
Serija	5X1
Okvirna oznaka	Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir

Karakteristika okvira	podesiva duljina naočalnih ručki
Karakteristika okvira	podesivi nagib naočalne ručke
Karakteristika okvira	Podesivi podlošci za nos
Vrsta proizvoda	Zaštitne naočale