

## Turpija za brušenje – silicijev karbid (zeleni), plosnato, duljina×širina (mm) razina finoće: 100X10M



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558655 100X10M
GTIN	4260496530566
Razred artikla	56Z

### Opis

#### Upotreba:

Za **skidanje srha, oštrenje i odvajanje materijala**, izradu skošenja alata odnosno oštrica. Za naknadnu obradu provrta, površina i bridova u kaluparstvu. Osim toga za pripremanje površine, fino brušenje i poliranje.

Za **tvrdi metal, neželjezne materijale**, staklo, keramiku, porculan. Materijal velike **tvrdoće** i s izrazitim svojstvom **samooštrenja**.

#### Napomena:

**Koristiti prvenstveno s uljem, petrolejom ili vodom.**

### Tehnički opis

širina	10 mm
Granulacija	180
Duljina	100 mm
Stupanj finoće	srednje
Boja	zeleno
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Oblik	plosnato
Vrsta proizvoda	Brusna turpija

### Podaci korisnika

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		