



Garnitura preciznih rebrastih turpija SH 2 = srednje grubo (12 kom)



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	528310
GTIN	2050001697981
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Neobrađeni materijal **švicarskih turpija za izradu preciznih turpija** brušen je i kovan od posebnog čelika, a proizvodi se uz pomoć preciznih strojeva s izrazito preciznim rezom ujednačenog volumena odrezivanja i dubine rezanja s tvrdoćom od **65 – 66 HRC**. Precizne rezne oštice do vrha dokazuju kvalitetu ovih turpija za precizno turpisanje. Ovu turpiju za precizno turpisanje karakterizira maksimalna točnost oblika i velik volumen odrezivanja uz iznimnu otpornost na trošenje.

Upotreba:

Za precizan i lagani rad i kod vrlo tvrdih materijala, npr. u izradi alata i kalupa.

Dio isporuke:

U futrolji. Po 1 turpija br. 528300 oblika 711 – 790.

Tehnički opis

Stupanj finoće	srednje
Švicarski rez	2
Broj rezova	25 cm
Ukupna duljina	180 mm

Broj pojedinačnih turpija	12
Vrsta proizvoda	Precizna rebrasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 761	528300 761
Futrola za turpije broj pretinaca 12	528510 12
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 731	528300 731
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 750	528300 750
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 771	528300 771
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 711	528300 711

Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 713	528300 713
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 732	528300 732
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 790	528300 790
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 741	528300 741
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 763	528300 763
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 764	528300 764
Precizna turpija, srednje grubaduljina 180 mm tip 781	528300 781