



## Dijamantna turpija, 215 mm granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 1



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 529150 1      |
| GTIN           | 4007220017302 |
| Razred artikla | 53B           |

### Opis

#### Izvedba:

Slične igličastim turpijama br. 529220, ali osnovni oblik sličniji Habilis turpijama br. 527060 (pojačan poprečni presjek, čvrsta kovana drška); cca tri puta u odnosu na prevlaku od igličastih turpija.

#### Upotreba:

Za obradu **kaljenog čelika, tvrdog metala, stakla, keramike i plastičnih materijala ojačanih vlaknima**. S **malim pritiskom** treba turpijati, posebice na bridovima! Visok pritisak ne dovodi do većeg volumena odrezivanja, a za turpiju je štetan.

### Tehnički opis

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Presjek s prevlakom            | 10,3×2,8 mm   |
| Opis oblika                    | plosnato-tup  |
| Duljina prevlake               | 100 mm        |
| Ukupna duljina                 | 215 mm        |
| Sredstvo za brušenje           | Dijamant      |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | D             |
| Granulacija                    | D126          |
| uključujući dršku turpije      | ne            |
| potrebna drška turpije         | ne            |
| Vrsta proizvoda                | Ručna turpija |

