

HOLEX**Unutarnji kutni tokarski nož desni slično DIN 4974 (ISO 9), M20, kvadratna drška: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296430 25
GTIN	4045197884862
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

Kvadratna drška	25 mm
za provrte od Ø	43 mm
Ukupna duljina	300 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto