

**HOLEX****Unutarnji kutni tokarski nož lijevi slično DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, kvadratna drška: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296455 25
GTIN	4045197884916
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštритi oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

za provrte od Ø	43 mm
Kvadratna drška	25 mm
Ukupna duljina	300 mm
Rezni materijal	P20/K25
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto