

**HOLEX****Kutni tokarski nož desni slično DIN 4978 (ISO 3), M20, kvadratna drška: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296755 20
GTIN	4045197885463
Razred artikla	22E

**Opis****Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

**Upotreba:**

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

**Pažnja:**

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	20 mm
Ukupna duljina	125 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto