

HOLEX**Ubodni tokarski nož desni slično DIN 4981 (ISO 7), M20, visina drške: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	297030 16
GTIN	4045197885548
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

visina drške h	16 mm
Širina noža	4 mm
Ukupna duljina	110 mm
Širina drške b	10 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto