

KERN**Platformске vage, tip EOB, maks. područje vaganja: 150Lkg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479600 150L
GTIN	4045761124738
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Čvrsta vaga za pakete.
- Jednostavno rukovanje putem četiri tipke.
- Zaslon s visinom brojki 25 mm može se udaljiti od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću 2 m dugačkog fleksibilnog kabla.
- Moguć mrežni i baterijski pogon. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter i zidni držač za zaslon.

Dodatni pribor:

6 komada baterija br. 081561 vel. LR6, stativ za prikaznu jedinicu na upit.

Tehnički opis

Mogućnost reduciranja	50 g
Jedinica prikaza, visina	50 mm
Jedinica prikaza, dubina	110 mm
Dimenzija ploče za vaganje	550×550 mm
Neto težina	11 kg

Jedinica prikaza, širina	215 mm
Očitavanje	50 g
Kalibriranje	Cijena na upit
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Visina znakova, jedinica prikaza	25 mm
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 150 kg	027700 150
DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 180	027710 180

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------