



Tool24 PickOne – Slave sustav, Ukupan broj pretinaca: 448



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	979220 448
GTIN	4045197886088
Razred artikla	9SA

Opis

Izvedba:

Sustav izdavanja alata s inovativnim sustavom bubnja kao jamstvo osiguranog pojedinačnog uzimanja artikala. Brzo uzimanje robe u kratko vrijeme, pretinci koji se sami otvaraju i optički signal na ispravnom pretincu. Buban Tool24 PickOne dostupan je s 4 različite veličine pretinaca kao standardna konfiguracija te se s nosivošću od preko 1000 kg koristi specijalno u industrijskoj branši. Fleksibilan raspored ekrana zahvaljujući rupicama, obostrano ugrađenima.

Master sustav može po želji biti dalje proširen slave sustavima i kombiniran sa svim Tool24 varijantama hardvera. 4 varijante pretinaca, idealno za izdavanje artikala različitih veličina i izmjenjivih portfelja.

Lakiranje:

Svijetlo siva pročelja RAL 7035, korpus signalno plavi RAL 5005 **presvučeno prahom.**

Napomena:

Buban sustava Tool24 PickOne moguće je jednom konfigurirati s 4 različite veličine pretinaca prema portfelju izdavanja artikala, individualno za svakog kupca. Pitajte svog stručnog savjetnika.

Podaci o težini bez PC-a i zaslona.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

Visina: 2000 mm

širina: 1080 mm

Dubina: 875 mm

Broj pretinaca A: 320

Broj pretinaca B: 32

Broj pretinaca C: 64

Tehnički opis

Visina	2000 mm
Dubina	875 mm
Težina	275 kg
širina	1080 mm
Broj pretinaca A	320
Broj pretinaca B	32
Broj pretinaca C	64
Broj pretinaca D	32
Nosivost kućišta ormara, unutarinja	1000 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003