

**MIRKA****ABRALON™ leća, Ø 150 mm, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567900 180
GTIN	6416868728439
Razred artikla	56M

**Opis****Izvedba:**

Patentirani sustav za finu obradu ABRALON™ sastoji se od pletene mreže s prevlakom od silicijevog karbida na tankoj ploči od pjene. Prednosti su:

- **Mreža brušenja omogućuje slobodnu cirkulaciju vode, tj. zraka, prašina brušenja učinkovito se uklanja.**
- **Velika učinkovitost: – smanjeno vrijeme rada i dugovječnost.**

**Upotreba:**

Za ručno ili strojno **suho odnosno mokro brušenje** kontura, oblika, metala gdje se zahtijeva **visoka kvaliteta površine** te za pripremu prije poliranja.

**Tehnički opis**

Granulacija	180
Ø ploče	150 mm
Serija	ABRALON™
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Podloga sredstva za brušenje	tkana mreža
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Pogonski stroj	Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

## Pribor

PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm	567990 147
PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe Vanjski Ø 150 mm	567887 150
PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm	567885 150