


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka za poliranje Brusni najlon 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568436
GTIN	4017359204351
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Dimenzije Ø 100×70 mm, Ø rupe 19 mm s dvostrukim klinastim utorom.

Najlonske čekinje sa **silicijevim karbidom** u zrnu 80. **Iznimna fleksibilnost i mogućnost prilagodbe.** Osobito prikladno za skidanje srhova, čišćenje i grubu obradu profiliranih površina.

Upotreba:

Na strojevima za satiniranje sa setom odstoynih prstenova br. 568439.

Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC

Tehnički opis

Širina četke	70 mm
Ø bušenja	19 mm
Debljina svornjaka	1,2 mm
Ø četke D ₁	100 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC), natopljeno
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Atribut imena proizvoda	Ø 100×70 mm

Vrsta proizvoda

Četka za satiniranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Asortiman odstoynih prstenova6-dijelni

568439