

Tanjurasti disk s granulama od tvrd. metala, Ø ploče: 115mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569610 115
GTIN	4027497070534
Razred artikla	53L

Opis**Izvedba:**

Čelična ploča sa zalemljenim HM granulatom. Dugi vijek trajanja i **ekstremno odvajanje čestica**; srednje zrno.

Upotreba:

Brušenje, popravljanje, odsjecanje GFK, vapnenac, ploče od gipsa, plinobeton, guma. Ugladivanje betona.

Napomena:

Nije prikladno za uporabu na metalu. Rad s niskim tlakom. Izbjegavati udarce. Maksimalni broj okretaja 63 m/s (10500 min⁻¹.)

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
maksimalan broj okretaja	10500 min ⁻¹
Ø ploče	115 mm
Sredstvo za brušenje	HM granulatom
Opis oblika	koso

Nosivi disk	Čelični disk
optimalno za materijal	Guma
optimalno za materijal	Kamen
optimalno za materijal	Vlaknima ojačana plastika
optimalno za materijal	Gipsane ploče
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	63 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča