

HOLEX**Brusni lepezasti valjak, tkanina (A), Ø 100×50 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 568464 120 |
| GTIN | 4045197680679 |
| Razred artikla | 52E |

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored brusne tkanine oko osi brusnog valjka. Standardne mjere Ø 100×100 mm tj. uska izvedba Ø 100×50 mm za obradu malih površina. Zahvatna rupa Ø 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Za **skidanje korodiranih slojeva, taloga, srhova** i uzdužno brušenje.

Napomena:

Za izjednačavanje širine kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Granulacija | 120 |
| preporučeni broj okretaja | 3700 min ⁻¹ |
| Podloga sredstva za brušenje | Tkanina |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Ø valjaka | 100 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Širina valjka | 50 mm |
| Atribut imena proizvoda | Ø 100×50 mm |
| Ø bušenja | 19 mm |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |