



## Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“, maks. stezni moment: 25Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654350 25
GTIN	5060922232939
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

- **Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).**
- **Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).**

#### Dio isporuke:

**Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.**

Do vel. 150 sa simulatorom uvrtnja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

#### Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!

### Tehnički opis

Mjerno područje	1,25 - 25 Nm
Šesterokutni prihvat	1/4 col
maskimalan okretni moment	25 Nm
Četverokutni prihvat	1/4 col
Četverokutni prihvat	3/8 col
Kalibriranje	O4
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta	±0,5 %

Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

## Usluge

DAkS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000	020130 1000
Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400	020120 400
DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 0,1-1100	020130 0,1-1100
DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Pribor

Simulator vijčanog stezanja maks. stezni moment 25 Nm	654352 25
---	-----------