



## Pretvornik mjerene vrijednosti „FMT“, maks. stezni moment: 150Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654350 150
GTIN	5060922233035
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

- **Statički senzori s kablom (2 m) za izravan priključak na br. 654300 ili br. 654340 (automatsko prepoznavanje podataka za kalibriranje).**
- **Izravno pričvršćivanje na radnu površinu s 3 vijka (nisu dio isporuke).**

#### Dio isporuke:

**Uključuje UKAS kalibracijski certifikat, desno.**

Do vel. 150 sa simulatorom uvrtnja vijka do provjere električnih i pneumatskih odvijača. U stabilnom plastičnom koferu.

#### Napomena:

Nije prikladan za udarni odvijač!

### Tehnički opis

maskimalan okretni moment	150 Nm
Mjerno područje	7,5 - 150 Nm
Četverokutni prihvat	3/8 col
Četverokutni prihvat	1/2 col
Kalibriranje	O4
Smjer momenta	Pritezanje udesno

Točnost mjerenja momenta	±0,5 %
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

## Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 400	020120 400
DAkKS-kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta tip 1000	020130 1000
DAkKS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2

## Pribor

Simulator vijčanog stezanja maks. stezni moment 150 Nm	654352 150
--	------------