


**Valjak za fino brušenje (SiC), Ø 100×100 mm, granulacija: 24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568485 24
GTIN	4027497488308
Razred artikla	53L

Opis**Izvedba:**

Elastični poliuretanski brusni valjak (PU) sa SiC brusnim zrnom. Dimenzije **Ø 100×100 mm**, Ø rupe 19 mm s dvostrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Za uklanjanje ogrebotina brušenjem i naknadnu obradu zavarenih šavova. Nastaje **sjajna uzdužno brušena površina**. Izrazito dugačak vijek trajanja, stabilni bridovi. Prikladno i za mokro brušenje s pH neutralnim rashladnim sredstvom.

Tehnički opis

Granulacija	24
Stupanj tvrdoće povezivanja opis	srednje
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
preporučeni broj okretaja	900 - 1200 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusni vijak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Tvrđi metal (HM)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
suho	prikladno		