




Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** pločice, Ø ploče: 115mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	569750 115
GTIN	9003176395599
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

Keramička ploča s neprekinutim, reznim rubom, širina ploče **1,2 mm**, vrlo dobra rezljivost, visina prevlake 10 mm. Posebno za keramičke i granitne ploče. **Ploča za keramičke pločice** s neprekinutim, reznim rubom, širina ploče **1,2 mm** (Ø 115),, vrlo dobra rezljivost, visina prevlake 10 mm. Posebno za keramičke i granitne ploče.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Dijamantne ploče za rezanje za **suho i mokro rezanje**. Ø provrta 22,23 mm.

S oštrom Dijamant reznom pločom za **pločice i ploče od granita**.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Materijal:

Optimizirano za: keramičke pločice, porculansko kameno posuđe, porculan.

Napomena:

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

Tehnički opis

Širina vodilice	1,2 mm
Ø bušenja	22,23 mm
brusna prevlaka, visina	10 mm
Ø ploče	115 mm
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Oblik	41
Opis oblika	ravno
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča