

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tanjurasta četka Čelična žica 0,50 mm, Četka Ø D1×navoj M: 115XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571300 115XM14
GTIN	4017359025772
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Savijena **tanjurasta četka** s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Izrazito agresivno čišćenje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.**

Upotreba:

Lijevo spletana, prijevremeno raspeljavanje sigurno izbjegnuto.

Idealno za obradu teško dostupnih mjesta i za teške radove čišćenja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

S **unutarnjim navojem M14**, za izravan prihvata **na kutnim brusilicama**.

Tehnički opis

Broj tučaka	20
Ø četke D ₁	115 mm
Duljina obruba H ₁	24 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Debljina svornjaka	0,5 mm

Širina završetka L ₁	12 mm
Navoj M	M14
Materijal opreme	Čelična žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Stožasta četka