



Alat za glatko valjanje G, MK2, Ø D: 23mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	291559 23
GTIN	4060491000909
Razred artikla	29F

Opis

Izvedba:

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama, glodalicama i bušilicama.
Bezstupanjsko namještanje u μm (područje podešavanja od -0,05 do +0,1 mm).

Prednost:

Posebno za serijsku proizvodnju. Maksimalna produktivnost postiže se **pomicanjem unaprijed** od 0,05 mm do 0,3 mm **po roli**.

Kvaliteta površine moguća je do $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Automatsko otpuštanje osigurača alata sprječava oštećenja glatke površine.

Upotreba:

- **Za mehaničko oplemenjivanje površine.**
- **Za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm^2 i tvrdoće do 45 HRC.**
- **Obrada kod kretanja udesno**
- **Do razreda tolerancije IT8.**
- **Za provrte do $\varnothing 49 \text{ mm}$.**

Napomena:

Mogućnost isporuke od $\varnothing 10 \text{ mm}$, opcionalno s unutarnjim hlađenjem.

Tehnički opis

Područje podešavanja	-0,05 / +0,1 mm
Nazivni $\varnothing D$	23 mm
Broj valjaka	5
\varnothing drške D_s	35 mm

Korisna duljina L _N	50 mm
Duljina izboja L _A	128 mm
Prihvat drške tip	MK2
Vrsta proizvoda	Valjak za ravnanje