

## Garant

### GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	204014 20
GTIN	4045197886767
Razred artikla	11X

#### Opis

##### Izvedba:

Za **finu obradu**.  
Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.  
Visoka **vlastita stabilnost i miran rad** zahvaljujući neravnomjernoj podjeli.  
Za **obodno glodanje kao završnu obradu**.

Prikladno za obradu titana i titanovih legura.

##### Napomena:

$$a_{e\text{ maks}} = 0,1 \times D$$

Dodatno brušenje moguće od  $\varnothing D_c = 6$  mm.

#### Tehnički opis

Drška	DIN 6535 HA s h6
Ukupna duljina L	126 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Ø reza $D_c$	20 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	60 mm
Ø drške $D_s$	20 mm
Broj zubi Z	7
Smjer ispostave	horizontalno
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 900$ N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm

Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Serija	Master Steel
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,1×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	340 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	S
GG(G)	prikladno	300 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak <b>Usluge</b>	prikladno
Brušenje tip HB	129100 HB