

Garant
GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	204016 14
GTIN	4045197886811
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Izrazito dugačke oštrice za učinkovitu finu obradu.

Prikladno za obradu titana i titanovih legura.

Za **finu obradu**. Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica. Visoka **vlastita stabilnost i miran rad** zahvaljujući neravnomjernoj podjeli. Za **obodno glodanje kao završnu obradu**.

Napomena:

$$a_{e\text{ maks}} = 0,05 \times D$$

Dodatno brušenje moguće od $\varnothing D_c = 6$ mm.

Tehnički opis

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,098 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
\varnothing reza D_c	14 mm
Duljina rezne oštrice L_s	56 mm
Ukupna duljina L	108 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,14 mm
Broj zubi Z	7
\varnothing drške D_s	14 mm
Tolerancija nazivnog \varnothing	f8
Drška	DIN 6535 HA s h6

Smjer ispostave	horizontalno
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Serija	Master Steel
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,05×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno