

Garant**Roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: M1020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540440 M1020
GTIN	4045197966797
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik šiljasti konus** (SKM).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ø glave	10 mm
Opis oblika	Šiljasti konus
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina	60 mm
Oblik	M1020
Stupanj finoće ozubljenja	v vrlo fino
Duljina glave	20 mm
Seriya	Ozubljenje Z FINE
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		