

**Garant****List kružne pile, bez prevlake, Ø×debljina: 100X3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Razred artikla	17C

**Opis****Izvedba:**

**GARANT list kružne pile od tvrdog metala** za vrlo duboke rezove. Neravnomjerna podjela listova pile kojima se jamči miran rad. Preporučujemo radijalno uvlačenje zbog minimalizacije vibracija i produživanja vijeka trajanja alata.

Supstrat od tvrdog metala. Oblik i broj zubi posebno je prilagođen obradi aluminija.

**Tehnički opis**

Ø	100 mm
Ø bušenja	16 mm
Debljina	3 mm
Posmak $f_z$ u aluminiju, kratkih odlomaka	0,02 mm
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	32 mm
Broj zubi Z	16
odgovarajući adapter	179907 63; 80; 100

Opremanje	HM
Ø priteznih rupa	4,4 mm
Ø priteznih rupa polukrug	25,5 mm
Broj priteznih rupa	4
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	List kružne pile

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		