

**Rezna ploča PREMIUM\*\*\* EKSTRA TANKA, Ø ploče: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563406 125
GTIN	9003172442884
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

**Posebni tip** za rezanje **neželjeznih metala, poput aluminija, mjedi, bronce itd.**

**Upotreba:**

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja  $v_c$  od 80 m/s.

**Specifikacija:**

**A60N-BFP.**

**Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

**Tehnički opis**

Opis oblika	ravno
Širina vodilice	1 mm
Specifikacija	A60N-BFP
Ø ploče	125 mm

Ø bušenja	22,23 mm
za debljinu materijala	3 - 5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Neželjezni i šareni materijali
optimalno za materijal	aluminij
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		