

3M**Brusna ploča CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Ø ploče×širina ploče: 125X4mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560452 125X4
GTIN	
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Gruborezna brusna ploča s **Cubitron™ II precizno oblikovanim zrnom za INOX i čelik**. Vrlo veliki volumen odvajanja i dug vijek trajanja. Mali pritisak sprječava umor pri radu.

Upotreba:

Za brušenje kod kojeg se odstranjuju velike količine materijala i teške radove rezanja.

Specifikacija:

A36S-BF.

Tehnički opis

Širina vodilice	4,2 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Opis oblika	ravno
Serijski broj	Cubitron™ II
za debljinu materijala	12,6 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		