



## Alat za vađenje vijaka s nožem za izmjenjive pločice i šiljkom za tokarenje., tip: 5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082861 5
GTIN	4049002020919
Razred artikla	04D

### Opis

#### Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

#### Upotreba:

**Prikladno i za desne i lijeve navoje.**

#### Odgovara :

otvrđenog čelika. Prikladno i za desne i za lijeve navoje.

#### Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

Ø prethodnog bušenja: 11,1 mm

prikladno za vijke/klinove: M16 – M20

prikladno za: kaljeni čelik

### Tehnički opis

Ø prethodnog bušenja	11,1 mm
prikladno za vijke/klinove	M16 – M20
Tip	5
prikladno za	kaljeni čelik
Vrsta proizvoda	Zavrtač vijaka

