



Alat za vađenje vijaka s nožem za izmjenjive pločice i šiljkom za tokarenje., tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082861 4
GTIN	4049002020902
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Prikladno i za desne i lijeve navoje.

Odgovara :

otvrđenog čelika. Prikladno i za desne i za lijeve navoje.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

Ø prethodnog bušenja: 9,5 mm

prikladno za vijke/klinove: M12 – M16

prikladno za: kaljeni čelik

Tehnički opis

Ø prethodnog bušenja	9,5 mm
Tip	4
prikladno za vijke/klinove	M12 – M16
prikladno za	kaljeni čelik
Vrsta proizvoda	Zavrtač vijaka

